

**HOLEX****LED-es akkus vizsgálólámpa hattyúnyakkal, Típus: 460****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081572 460
GTIN	4062406262020
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú LED akkus vizsgálólámpa hattyúnyakkal és robusztus 200 mm rugalmas szárral. A fő fény fokozatmentesen fényerő szabályozható. Integrált spotlámpa funkció. Stabil, mágneses talp integrált akasztóval, asztali lámpaként is használható.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Töltőkábel és hálózati adapter.

**Műszaki leírás**

Égő	LED modul
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	Nincs

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	50 - 500 lm
Teljes hossz	470 mm
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Világítási idő	2 - 22 óra
Akkumulátor-feszültség	3,6 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	325 g
Termék fajtája	Vizsgálólámpa