

**Csomagoló ragasztószalag, barna, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083644 50X50
GTIN	4042448123671
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, **halk letekerés**.

A **környezetbarát tesapack® Paper ecoLogo® 57180** kézzel szakítható és 60%-ban bio alapú anyagból készül.

Műszaki leírás

Hőálló max.	40 °C
Festék	barna
Béléssel	nem
Gyártó jelölése	57180
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Szakítószilárdság	500 N/mm
Vastagság	0,1 mm
Szélesség	50 mm
Hordozóanyag	Papír

Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Hossz	50 m
Ragasztóerő acélon	75 N/mm
Tágulási képesség	8 %
Ragasztószalagok száma	1
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Terméknév attribútum	barna
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Profi kézi letekerő	083676
---------------------	--------