

**LED akkus ceruzalámpa, Típus: 175****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081577 175
GTIN	4062406262044
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

LED akkus ceruzalámpa fokozatmentesen fényerő szabályozható fő lámpával és plusz spotlámpa funkcióval. Erős mágnes a lámpa talpán.

Funkció:

IP30: Védett $\varnothing > 2,5$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Égő	LED modul
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	77 g

Teljes hossz	175 mm
Akkumulátor kapacitás	0,8 Ah
Világítási idő	2 - 16 óra
ATEX zóna	Nincs
Fényáram	20 - 200 lm
IP védettségi osztály	IP 30
Teljes szélesség	23 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Zseblámpa