



## Bit készlet működtető szerszámmal, Turbo 19 darabos, Alkotóelemek száma: 19



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676205 19
GTIN	4013288214614
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Akár **négyszeres csavarozási sebesség** a markolatba integrált, választhatóan gombnyomásra **be- vagy kikapcsolható bolygóművel**. A kikapcsolás a finombeállításához és a csavar végleges meghúzásához vagy a meglazításához ajánlott nagy nyomatékkal (akár 14 Nm). Kraftform markolat **Rapidaptor bittartóval** 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Szállítás stabil, összehajtogatható szövet tokban tépőzárral.

#### Előny:

- **Erős végső csavarozás és egyszerű finombeállítás.**
- **Tisztán mechanikusan (akku nélkül) megnégyszerezi a csavarozási sebességet.**

#### Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 674244 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db 674250 sz. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676390 sz.

### Műszaki leírás

Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Turbo 1
Működtető szerszám	Racsni dugókulcs 1/4 col
Működtető szerszám	1 bit racsni 1/4 col
Működtető szerszám	Csavarhúzó tartó
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674220 2/89
Turbo Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3	676390 6,3
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674220 3/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 4 mm	674244 4
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674200 3/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 3 mm	674244 3
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674200 2/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX15/89 mm	674250 TX15/89

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674220 1/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 5 mm	674244 5
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 6 mm	674244 6
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674200 1/89
Bit Torx®-hoz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Torx® profil / teljes hossz TX10/89 mm	674250 TX10/89