

Garant**Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Ø×teljes hossz: 10X350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789010 10X350
GTIN	4062406262822
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

A markáns és agresszív központosító csúcs lehetővé teszi az aktív központosítást és optimális megvezetést a fúrási folyamat alatt. Innovatív tervezésű fej rövid, egyenes bekezdésekkel a jóval gyorsabb fúrás érdekében lényegesen nagyobb stabilitás mellett, erősített betonban is. Optimalizált vibrációjú spirálforma megerősített maggal. A mag átmérő és a fúró csavarvonal-emelkedése pontosan egymáshoz illeszkedik és ezáltal hatékony erőátvitelt biztosít a fúrókalapácsról a keményfém hegyre.

Előny:

- **A rövid bekezdő csavarvonal és a konkáv kialakítású homloklapfelületek (lapát hatás) biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **További, speciális kialakítású mag-vágóélek: hatékonyan összezúzzák a betont.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerüléséhez).

Műszaki leírás

Ø	10 mm
Teljes hossz	350 mm
Spirálhossz	290 mm
Vágóélek száma Z	2

Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró