

**Garant****Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Øxteljes hossz: 24X450mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789010 24X450
GTIN	4062406262914
Árucikk kategória	71C

**Leírás****Kivitel:**

A markáns és agresszív központosító csúcs lehetővé teszi az aktív központosítást és optimális megvezetést a fúrási folyamat alatt. Innovatív tervezésű fej rövid, egyenes bekezdésekkel a jóval gyorsabb fúrás érdekében lényegesen nagyobb stabilitás mellett, erősített betonban is. Optimalizált vibrációjú spirálforma megerősített maggal. A mag átmérő és a fúró csavarvonal-emelkedése pontosan egymáshoz illeszkedik és ezáltal hatékony erőátvitelt biztosít a fúrókalapácsról a keményfém hegyre.

**Előny:**

- **A rövid bekezdő csavarvonal és a konkáv kialakítású homloklapátok (lapát hatás) biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **További, speciális kialakítású mag-vágóélek: hatékonyan összezúzzák a betont.**

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrési kényelemmel.

**Figyelem:**

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerüléséhez).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	450 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø	24 mm
Spirálhossz	400 mm

Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró