



## Kapcsolható hegesztő segédeszköz, Típus: QHCSS



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

Munkadarabok megtartása 45° és 90°-os szögekben. Maximum 180 °C-ig hőálló. Ideális hengeres csövekhez és zártszelvényekhez, valamint derékszögű és lapos anyagokhoz.

### Műszaki leírás

Hossz	111 mm
Maximális hőállóság	180 °C
Szélesség	29 mm
Súly	0,7 kg
Névleges tartóerő	400 N
Magasság	95 mm
Termék fajtája	Szögmágnes