



Hegesztési rögzítő belső- / külső derékszög, Típus: IOWCC



Rendelési adatok

Rendelés száma	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

A befogható hegesztési tartó **30°, 60° és 90°-ra állítható be**. A készlet tartalma 2 darab hegesztési rögzítő (belső- / külső derékszög), 75 mm és 125 mm hosszú.

Felhasználás:

Segédeszköz alkotóelemek pozícionálásához, rögzítéséhez és megtartásához hegesztési munkáknál.

Műszaki leírás

Hossz	75 mm
Hossz	125 mm
Súly	0,13 kg
Súly	0,4 kg
Névleges tartóerő	90 N
Névleges tartóerő	150 N
Szélesség	52 mm

Szélesség	85 mm
Termék fajtája	Szögmágnés