

Garant**ER kiegyenlítő önbeálló tartó VDI, Típus: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319785 30
GTIN	4062406263812
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiegyenlítő tartó ER szorítópatron adapterrel. **Beállítható radiális- és szögkiegyenlítés.** Belső hűtéssel.

Felhasználás:

Optimális a munkadarab és a szerszám közötti egytengelyűségi hibáknál, pl. dörzsárazásnál vagy menetvágásnál (húzás/nyomás kiegyenlítés nélkül). Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

Műszaki leírás

Külső Ø D	68 mm
ER szorítópatronhoz	25
Szár Ø d	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	64 mm
Radiális kiegyenlítés	1 mm
Hozzávaló ER méret	25
VDI szár színjelölése	VDI 30
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Szorítópatronos befogó