

Garant**ER kiegyenlítő önbeálló tartó VDI, Típus: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319785 40
GTIN	4062406263829
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiegyenlítő tartó ER szorítópatron adapterrel. **Beállítható radiális- és szögkiegyenlítés.** Belső hűtéssel.

Felhasználás:

Optimális a munkadarab és a szerszám közötti egytengelyűségi hibáknál, pl. dörzsárazásnál vagy menetvágásnál (húzás/nyomás kiegyenlítés nélkül). Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	32
A-méret kinyúlási hossz	68 mm
Szár Ø d	40 mm
Külső Ø D	83 mm
Radiális kiegyenlítés	1,5 mm
Hozzávaló ER méret	32
VDI szár színjelölése	VDI 40
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Szorítópatronos befogó