

Garant**Ütközéscsillapító rugóval hengeres, Szár ØD1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319775 25
GTIN	4062406263850
Árucikk kategória	31V

Leírás**Felhasználás:**

Robusztus rúdütköző rugós csillapítással, köszörült ütközőtárcsa. Maximum 3 mm csillapítás kiegyenlítés.

A **hengeres kivitel** minden revolver típushoz alkalmas. Állítható hosszúságú hengeres szár.

Műszaki leírás

Hossz L	62 mm
Szár Ø D ₁	25 mm
L _{max}	100 mm
Ø D ₂	35 mm
Termék fajtája	Ütközéscsillapító