



Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Típus: PRO3



Rendelési adatok

Rendelés száma	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Árucikk kategória	04A

Leírás

Kivitel:

Zajszinttől függő nagyteljesítményű fülvédő integrált analóg és digitális rádiós kommunikációs rendszerrel. A kiszállítási állapotban két rádiós kommunikációs rendszer (1× analóg / 1× digitális) előre be van programozva. Alapkivitelben 16 (analóg PMR) csatorna és 16 (digitális PMR) csatorna áll rendelkezésre. A fülvédő akár 70 különböző rádiócsatornára programozható. A Bluetooth® Multipoint funkció lehetővé teszi a mobiltelefonokkal való vezeték nélküli kapcsolatot, hogy így a munkavégzés megszakítása nélkül tudjon telefonálni, hívásokat fogadni és befejezni. A **zajelnyomó és vízálló mikrofon** hangvezérelt átvitelt (VOX) biztosít a kéz nélküli használathoz zajterhelésnek kitett környezetben. A Headset **újratölthető** lítium-ion elemmel rendelkezik.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett, nagy igénybevételt jelentő környezetben folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-4; EN 352-6

Tartalom:

Inkluzív akku, töltőkészülék, extra higiénia készlet és mikrofon védelem.

Figyelem:

Tisztasági készletek a 097767 sz. HY83 méret alatt

Műszaki leírás

Üzemidő	11 óra
Súly	490 g
Sorozat	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR érték (szigetelő érték)	33 dB(A)
Energiaellátás	Akkus
Szabvány	EN 352-4
Szabvány	EN 352-6
Termék fajtája	Fülvédő

Tartozék

Tisztasági készlet Típus HY83	097767 HY83
-------------------------------	-------------