



„BIG Twin Move” elektromos szerszámkészlet 63 darabos, Szerszámok száma: 63



Rendelési adatok

Rendelés száma	680102 63
GTIN	4003773082118
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Teljes körű villanszerelő szerszámkészlet kiváló minőségű szerszámkofferben. Kerekkel és teleszkópos fogantyúval.

ABS koffer körbefutó alumínium kerettel, mindkét oldalon nyílik.

Tartalom:

Villanszerelő vízmérték: 1 db 467415 sz. 430 méret

Pocket vízmérték Electric: 1 db 467484 sz. 70 méret

Villáskulcs „JOKER”: 1 db 10×13 mm méret

Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.

Dugókulcskészlet 1/4 col, 28 darabos: 1 db 630295 sz. 5 méret

Csavarhúzó Pozidrivhoz, VDE szerint szigetelt: 1 db 1 méret

Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 3,5 mm méret

Kraftform Kompakt VDE készlet, 16 darabos: 1 db hasonló mint 667260 sz.

Hegyes kombinált fogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 701655 sz. 145 méret

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott: 1 db 705800 sz. 180 méret

Telefonfogó, hajlított, VDE szigetelt: 1 db 713700 sz. 200 méret

Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 723500 sz. 200 méret

Oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip®: 1 db 728091 sz. 8-13 méret

Preci Strip huzalcsupaszító fogó 16 mm²-ig: 1 db 728631 sz. 16 méret

Szerelőfogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 728787 sz. 200 méret

Présszerszám 16 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db

Villanszerelő véső: 1 db 743000 sz. 250 méret

Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret

Fogókulcs: 1 db 813700 sz. 180 méret

Fix kábelkés, VDE szerint szigetelt: 1 db 844410 sz.

Szerszámkoffer: 1 db 692615 sz. 1 méret

Figyelem:

A szállítás szerszámkofferben történik elhelyezett szerszámmal.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	BIG Twin Move
Tartalom (db)	63
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Fogókulcs Teljes hossz 180 mm	813700 180
Hegyes kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 145 mm	701655 145
Kraftform Kompakt VDE készlet Alkatrészek száma 18	667260 18
Multifunkciós kulcs TwinKey®	623550
Villanszerelő vízmérték Hossz 430 mm	467415 430
Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm	743000 250
MultiStrip 10 huzalcsupaszító fogó Vezeték keresztmetszet 10 mm ²	728630 10
Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725300 160
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög28 darabos Típus S	630295 S
Telefonfogó, hajlítottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713700 200

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott Teljes hossz 180 mm	705800 180
Erősített oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	723500 200
Pocket vízmértékElectric Hossz 70 mm	467484 70
SzerelőfogóVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	728787 200
Fix kábelkésVDE szerint teljesen szigetelt	844410
Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip® Kábel Ø- höz 8-13 mm	728091 8-13
„BIG Twin Move” szerszámkoffer Típus 1	692615 1
Huzalcsupaszító fogó PreciStrip 16 Vezeték keresztmetszet 16 mm ²	728631 16