



LED-es zseblámpa, Típus: P3R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Kompakt zseblámpák toll- illetve kulcstartó méretben.

• **Választhatóan elemes vagy akkus kivitelben.**

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőállomás és USB töltőkábel.

IP védettségi osztály: IP 54

ATEX zóna: Nincs

Fényáram: 140 lm

Fényáram 2 fokozat: 20 lm

Világítási idő: 2,5 óra

Világítási időtartam 2. fokozat: 6 óra

Advanced Focus System (AFS): igen

Műszaki leírás

Fej Ø	20 mm
Fényáram	140 lm
Gyártó jelölése	P3R

ATEX zóna	Nincs
Energiaellátás	Akkus
Égő	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram 2 fokozat	20 lm
Teljes hossz	102 mm
Súly	42 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Smart Light Technology (SLT)	nem
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási idő	2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat	6 óra
Termék fajtája	Zseblámpa