

Garant**12-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631439 12
GTIN	4062406264406
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX hosszú 12-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631442 sz.; HOLEX: 631452 sz.).

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	16,9 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Hossz	50 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej