



LED-es ceruzalámpa elemekkel, Típus: PEN



Rendelési adatok

Rendelés száma	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus és elegáns alumínium LED-es ceruzalámpa praktikus csiptetővel professzionális használathoz. 10–60° között fókuszálható fénycsóvával.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Súly	62 g
Fej Ø	16 mm
ATEX zóna	Nincs
IP védettségi osztály	IP 54
Égő	LED modul
Zseblámpa funkció	Fókusz
Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram	100 - 200 lm
Világítási idő	1,75 - 3,5 óra
Gyártó jelölése	FLASH PEN
A tartalmazott elemek száma	2
Teljes hossz	153 mm

Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3