

MARPOSS**Mért érték kijelző készülék DUO, Típus: DUO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Árucikk kategória	43D

Leírás**Kivitel:**

Kompakt mért érték kijelző készülék 4,3 colos érintő-/színes kijelzővel és mért érték memória funkcióval. Csatlakozó 2 induktív mérőtapintóhoz (átkapcsolható félhíd vagy teljes híd). A készülék a Tesa tapintóival is kompatibilis. Akár 4 jellemző jeleníthető meg egyidejűleg. Adat exportálása DFQ vagy CSV formátumba USB csatlakozón keresztül.

Funkció:

- **Dinamikus mért érték funkciók: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, átlag.**
- **Három színű sáv- és digitális mért érték megjelenítés.**
- **2 kapcsolási fokozat és 2 kapcsoló kimenet, potenciálmentes (pl. mért érték fogadása, jó, selejt).**
- **A skálázás a tűréshatártól függően automatikusan beáll.**

Felhasználás:

Egyszerű mérési feladatok megjelenítése (+A, -A), valamint mindkét tapintó összevetése (pl. A +B, A-B, 0,5A+B) lehetséges. Műhelyben és a gyártás területén történő használathoz.

Tartalom:

USB tápegység, talp.

Opcionális tartozék:

Opcionális bővítés kártyákkal a fieldbus interfészen: Profibus, profinet vagy ethernet/IP.

Műszaki leírás

Súly	1 kg
Hossz	130 mm
Maximális felbontás	0,01 µm
Szélesség	95 mm
Magasság	50 mm
Méréstartomány	± 1 – ± 10000 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Termék fajtája	Kijelző készülék