

**VHB™ ragasztószalag, szürke, Szélesség×hossz (mm×m): 19X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083786 19X3
GTIN	4054596233782
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ GPH-110GF** illeszkedő habszivacs magból áll és magas hőmérsékleteket is elvisel. Erős, tartós és hosszan tartó kötés gyors és egyszerű létrehozására szolgál.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Hossz	3 m
Hőálló max.	150 - 230 °C
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Vastagság	1,1 mm
Szélesség	19 mm
Festék	szürke

Eltarthatóság	24 hónap
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Ragasztóerő acélon	3,7 N/mm
Gyártó jelölése	GPH-110GF
Ragasztó massa	akrilát
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Terméknév attribútum	szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag