

3M**VHB™ ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 19X8**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 5952** végig megbízhatóságot jelent. Optimálisan illeszkedik a ragasztandó felülethez. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy mind vékony, mind strukturált felületek is teljes felületükkel feszültségmentesen összekapcsolódjanak.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 8 m

Szélesség: 19 mm

Vastagság: 1,6 mm

Műszaki leírás

Ragasztóerő acélon	5,5 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Festék	szürke
Burkolat anyaga	Papír
Szélesség	19 mm
Gyártó jelölése	5962F
Hossz	8 m
Tágulási képesség	300 %
Ragasztó massa	akrilát
Eltarthatóság	12 hónap
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeszerelés
Hőálló max.	120 - 150 °C
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nedvességálló
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Vastagság	1,6 mm
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag