

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: QC/23****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDQCL

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Fogásszög: 107,5 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Középtolódás L_3 : 15 mm

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	15 mm
Rendszer	QC

Teljes hossz L	22 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDQCL
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Fogásszög	107,5 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	20 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Szorítócsavar Típus 2	269023 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar	269432
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500