

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: QC/20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCL

Hozzávaló váltólapka: CC.. 09T3..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Középtolódás L_3 : 13 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCL

Váltólapka csavar	269023 2
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Teljes hossz L	20 mm
Középtelődés L_3	13 mm
Szárméret	20 mm
Fogásszög	95 fok
Sorozat	Master Mute
Rendszer	QC
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269023 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 3	269022 3
Feszítőcsavar	269406
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500