

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/22****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDQCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Fogásszög: 107,5 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Középtolódás  $L_3$ : 13 mm

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..

Váltólapka csavar	269023 1
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Rendszer	QC
Sorozat	Master Mute
Fogásszög	107,5 fok
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Teljes hossz L	20 mm
Szárméret	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Szorítócsavar	269431
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 1	269023 1
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500