

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/23****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDQCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Fogásszög: 107,5 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Középtolódás  $L_3$ : 15 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	22 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Fogásszög	107,5 fok
Szárméret	20 mm
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar	269023 2
Középtolódás $L_3$	15 mm
Rendszer	QC
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 2	269023 2
Szorítócsavar	269432
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500