

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCR

Hozzávaló váltólapka: CC.. 09T3..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Középtolódás L_3 : 13 mm

Műszaki leírás

Fogásszög	95 fok
Szárméret	20 mm

Rendszer	QC
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Teljes hossz L	20 mm
Középtelődés L_3	13 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Feszítőcsavar	269406
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 3	269022 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269023 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500