



## PVC ragasztószalag lágy, Szín: BLACK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083641 BLACK
GTIN	50051115688244
Árucikk kategória	08M

### Leírás

#### Kivitel:

A **3M™ 471F** veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

#### Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: Gumi-gyanta

Festék: fekete

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

### Műszaki leírás

## Adatlap

Béléssel	nem
Szélesség	50 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Gyártó jelölése	471F
Hőálló max.	75 °C
Szakítószilárdság	31,5 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Vastagság	0,13 mm
Ragasztóerő acélon	3,9 N/mm
Hossz	33 m
Festék	fekete
Tágulási képesség	265 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Termék fajtája	Ragasztószalag