

**PVC ragasztószalag lágy, Szín: CLEAR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083641 CLEAR
GTIN	50051115688237
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 471F** veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: Gumi-gyanta

Festék: Átlátszó

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

Műszaki leírás

Hordozóanyag	PVC fólia
Tágulási képesség	265 %

Adatlap

Hossz	33 m
Szakítószilárdság	31,5 N/mm
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztóerő acélon	3,9 N/mm
Gyártó jelölése	471F
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Festék	Átlátszó
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Vastagság	0,13 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hőálló max.	75 °C
Béléssel	nem
Termék fajtája	Ragasztószalag