

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Középtolódás L_3 : 15 mm

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Sorozat	Master Mute

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fogásszög	93 fok
Teljes hossz L	20 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Váltólapka csavar	269023 2
Középtolódás L_3	15 mm
Rendszer	QC
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269023 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar	269432
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500