

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: QC/25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCL

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Középtolódás  $L_3$ : 15 mm

**Műszaki leírás**

Középtolódás $L_3$	15 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar	269023 2
Teljes hossz L	20 mm
Rendszer	QC
Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCL
Szárméret	20 mm
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 2	269023 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar	269432
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500