



## PVC ragasztószalag lágy, Szín: WHITE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083641 WHITE
GTIN	51115688539
Árucikk kategória	08M

### Leírás

#### Kivitel:

A **3M™ 471F** veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

#### Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: Gumi-gyanta

Festék: fehér

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

### Műszaki leírás

Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Ragasztóerő acélon	3,9 N/mm
Tágulási képesség	265 %
Szakítószilárdság	31,5 N/mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hőálló max.	75 °C
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Béléssel	nem
Hordozóanyag	PVC fólia
Szélesség	50 mm
Vastagság	0,13 mm
Hossz	33 m
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Gyártó jelölése	471F
Festék	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag