

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Középtolódás  $L_3$ : 13 mm

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Mute
Rendszer	QC

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Teljes hossz L	21 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szárméret	20 mm
Fogásszög	93 fok
Középtolódás $L_3$	13 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Váltólapka csavar	269023 1
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 4	269022 4
Feszítőcsavar	269407
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 1	269023 1
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500