

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: QC/24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDUCL

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Középtolódás L_3 : 13 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	269023 1
Teljes hossz L	21 mm

Rendszer	QC
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fogásszög	93 fok
Közélpeltolódás L ₃	13 mm
Sorozat	Master Mute
Szárméret	20 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	24 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCL
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Feszítőcsavar	269407
Szorítócsavar Típus 4	269022 4
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 1	269023 1
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500