

3M**DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ354D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083690 SJ354D
GTIN	4001895502330
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Festék	fekete
Szélesség	25 mm
Vastagság	5,7 mm
Gyártó jelölése	SJ354X
Hossz	5 m
Ragasztó massa	akrilát
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Felhasználási tartomány	Beltér
Visszazárhatóság száma	1000

Hőálló max.	-30 - 70 °C
Ragasztóerő acélon	2,1 N/mm
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag