


3M**DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ457D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083690 SJ457D
GTIN	4001895733963
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Hossz	5 m
Gyártó jelölése	SJ4570
Festék	Áttetsző
Vastagság	2,5 mm
Szélesség	25 mm
Ragasztó massa	Módosított akrilát
Felhasználási tartomány	Bel- és kültér
Visszazárhatóság száma	150
Hőálló max.	-30 - 50 °C

Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztóerő acélon	2,5 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Eltarthatóság	12 hónap
Termék fajtája	Ragasztószalag