



DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ356D



Rendelési adatok

Rendelés száma	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Vastagság	5,7 mm
Gyártó jelölése	SJ3560
Hossz	5 m
Szélesség	25 mm
Festék	Áttetsző
Felhasználási tartomány	Bel- és kültér
Ragasztó massa	akrilát

Visszazárhatóság száma	1000
Hőálló max.	-30 - 95 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztóerő acélon	2,6 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag