


3M**PVC láthatósági jelölőszalag - 24 darabos készlet erős, Szín: YB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083642 YB
GTIN	50021200045856
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.

A **3M™ 5702** sárga-fekete csíkos és kopás-, súrlódás-, nedvesség- és időjárásállóságának köszönhetően hosszú élettartamú.

Műszaki leírás

Vastagság	0,14 mm
Gyártó jelölése	572
Festék	sárga fekete
Hossz	33 m

Ragasztóerő acélon	2,1 N/mm
Tárolási hőmérséklet	16 - 27 °C
Tárolási levegő páratartalom	40 - 60 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Béléssel	nem
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Szélesség	50 mm
Szakítószilárdság	26 N/mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	18 hónap
Tágulási képesség	170 %
Hőálló max.	4 - 77 °C
Hordozóanyag	PVC fólia
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

PVC láthatósági jelölőszalag Szín YB	083637 YB
--------------------------------------	-----------