

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: QC/28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: STUCL

Hozzávaló váltólapka: TC.. 1102..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Középtolódás L_3 : 13 mm

Műszaki leírás

Szárméret	20 mm
Fogásszög	93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Sorozat	Master Mute
Cserélhető fej ISO kódja	STUCL
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Teljes hossz L	20 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Rendszer	QC
Középtolódás L_3	13 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Feszítőcsavar	269407
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	269022 4
Szorítócsavar Típus 2	269023 2
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500