

3M**DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ3870****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Hossz	41 m
Gyártó jelölése	SJ3870
Szélesség	25 mm
Vastagság	6,1 mm
Festék	fekete
Visszazárhatóság száma	1000
Felhasználási tartomány	Bel- és kültér

Ragasztó massza	Módosított akrilát
Hőálló max.	-30 - 80 °C
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Eltarthatóság	24 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag