

**VHB™ ragasztószalag, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 19X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 4910** nagyon átlátszó és ennek köszönhetően használható háttérvilágítású, fényátersztő táblák, műgyanta erősítésű üveg, fém, üveg, és nagy felületi energetikájú anyagok (HSE), dekorációs anyagok lécek, névtáblák és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 19 mm

Vastagság: 1 mm

**Műszaki leírás**

Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Összeszerelés
Felhasználás	Rögzítés

## Adatlap

Ragasztóerő acélon	4,8 N/mm
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nedvességálló
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hossz	33 m
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztó massa	akrilát
Gyártó jelölése	4910
Tágulási képesség	300 %
Vastagság	1 mm
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Eltarthatóság	12 hónap
Festék	Átlátszó
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	19 mm
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag