

3M**DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ4570****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083697 SJ4570
GTIN	50021200448831
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Vastagság	1,7 mm
Hossz	45,7 m
Festék	Áttetsző
Gyártó jelölése	SJ4570
Szélesség	25 mm
Visszazárhatóság száma	150
Ragasztó massza	Módosított akrilát

Felhasználási tartomány	Bel- és kültér
Hőálló max.	-30 - 50 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Termék fajtája	Ragasztószalag