

**VHB™ ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 19X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 5952** végig megbízhatóságot jelent. Optimálisan illeszkedik a ragasztandó felülethez. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy mind vékony, mind strukturált felületek is teljes felületükkel feszültségmentesen összekapcsolódjanak.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Tárolási hőmérséklet	20 °C
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés

Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeszerelés
Hőálló max.	120 - 150 °C
Tágulási képesség	300 %
Gyártó jelölése	5962F
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztóerő acélon	5,5 N/mm
Hossz	33 m
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztó massa	akrilát
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Vastagság	1,6 mm
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nedvességálló
Festék	szürke
Szélesség	19 mm
Burkolat anyaga	Papír
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag