

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: QC/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Szárméret: 20 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SVUCR

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1103..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Középtolódás  $L_3$ : 16 mm

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	SVUCR
Sorozat	Master Mute

Rendszer	QC
Teljes hossz L	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar	269023 1
Középeltolódás L <sub>3</sub>	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Szárméret	20 mm
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 1	269023 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269413
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500