

**PVC ragasztószalag, Szín: GREEN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 764i** nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Festék: zöld

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,125 mm

Műszaki leírás

Szakítószilárdság	2,28 N/mm
-------------------	-----------

Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Vastagság	0,125 mm
Ragasztóerő acélon	0,21 N/mm
Hőálló max.	29 °C
Hordozóanyag	PVC fólia
Gyártó jelölése	764i
Festék	zöld
Tágulási képesség	180 %
Szélesség	50 mm
Hossz	33 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Béléssel	nem
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Termék fajtája	Ragasztószalag