

**VHB™ ragasztószalag, szürke, Szélesség×hossz (mm×m): 19X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ GPH-110GF** illeszkedő habszivacs magból áll és magas hőmérsékleteket is elvisel. Erős, tartós és hosszan tartó kötés gyors és egyszerű létrehozására szolgál.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Ragasztóerő acélon	3,7 N/mm
Ragasztó massa	akrilát
Vastagság	1,1 mm
Eltarthatóság	24 hónap
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Gyártó jelölése	GPH-110GF
Hőálló max.	150 - 230 °C

Hossz	33 m
Szélesség	19 mm
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Festék	szürke
Terméknév attribútum	szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag