

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/45****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: DWLNL

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középtolódás L_3 : 27 mm

Műszaki leírás

Sorozat	Master Mute
Szárméret	40 mm

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Középtolódás L ₃	27 mm
Teljes hossz L	35 mm
Csavar alátétlapkához	259027 4
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	48 mm
Szorítókörm, csavar,O-gyűrű	259036 17
Rendszer	DM
Fogásszög	95 fok
Cserélhető fej ISO kódja	DWLNL
Alátétlapka	259033 6
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Karom Típus 1	259036 1
Alátétlapka	259228
Csavar alátétlapkához Típus 4	259027 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Alátétlapka Típus 6	259033 6
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához	259614
Karom	259502