

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/49****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: STUCL

Hozzávaló váltólapka: TC.. 16T3..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 49 mm

Középtolódás  $L_3$ : 27 mm

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	STUCL
Középtolódás $L_3$	27 mm

Rendszer	DM
Teljes hossz L	32 mm
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Fogásszög	93 fok
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Váltólapka csavar	269023 3
Csavar alátétlapkához	269015 2
Alátétlapka	259033 4
Szárméret	40 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Szorítócsavar	269433
Szorítócsavar Típus 3	269023 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500