

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SVUCL

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1604..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 49 mm

Középtolódás L_3 : 27 mm

Műszaki leírás

Szárméret	40 mm
Csavar alátétlapkához	269015 2

Közélpeltolódás L ₃	27 mm
Rendszer	DM
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	49 mm
Alátétlapka	259033 5
Sorozat	Master Mute
Váltólapka csavar	269023 3
Fogásszög	93 fok
Cserélhető fej ISO kódja	SVUCL
Teljes hossz L	32 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	269023 1
Szorítócsavar	269433
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 3	269023 3
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500