

Garant**Csigafúró, extra hosszú HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8 × teljes hossz L: 8,5X390mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116245 8,5X390
GTIN	4062406264772
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Precíz csúcsköszörüléssel.

Gőzölt nagy teljesítményű fúró különösen mély furatok fúrásához. Feltétlenül **ügyeljen a forgácsürítésre.**

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

Hozzávaló 112103, 112110 és 112160 sz. NC központozó **120°-os csúcsszöggel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

Műszaki leírás

Teljes hossz L	390 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
Forgácshorony hossza L_c	265 mm
Vágóélek száma Z	2
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	252,3 mm
Szabvány	DIN 1869
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Szár Ø D_s	8,5 mm

Névleges $\varnothing D_c$	8,5 mm
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	38 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	32 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	21 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	P
GG(G)	alkalmas	18 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		