

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható :**

320102; 320103; 320407 és 320408 furatkés száarak.

belső hűtés: igen

Szárméret: 25 mm

Cserélhető fej ISO kódja: PCLNR

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 32 mmKözéptelődés L_3 : 17 mm**Műszaki leírás**

Szárméret	25 mm
Alátétlapka	320610 P01
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő	320612 P01
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..

Közélpeltolódás L_3	17 mm
Cserélhető fej ISO kódja	PCLNR
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Teljes hossz L	35 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Rugós csap	320618 P01
Könyökemelő csavar	320611 P01
Fogásszög	95 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01