

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	PCLNL
Alátétlapka	320610 P01
Rugós csap	320618 P01
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő	320612 P01
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	35 mm
Könyökemelő csavar	320611 P01
Szárméret	25 mm
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	17 mm

Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Fogásszög	95 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01