

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 264827 ST/3   |
| GTIN              | 2050001912121 |
| Árucikk kategória | 29D           |

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés száruk.

**Műszaki leírás**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Cserélhető fej ISO kódja                   | PCLNL              |
| Alátétlapka                                | 320610 P01         |
| Könyökemelő                                | 320612 P01         |
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 50 mm              |
| Könyökemelő csavar                         | 320611 P01         |
| Középtolódás $L_3$                         | 27 mm              |
| Lapkaméret                                 | 12 mm              |
| Rugós csap                                 | 320618 P01         |
| Teljes hossz L                             | 40 mm              |
| Váltólapka kiosztás                        | jobbos és semleges |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. |
| Szárméret            | 40 mm       |
| Fogásszög            | 95 fok      |
| Felhasználás módja   | balos       |
| belső hűtés          | igen        |
| Termék fajtája       | Furatfej    |

## Tartozék

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01 | 320611 P01 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P01     | 320612 P01 |
| Íves stift 7 sz. Típus P01      | 320618 P01 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P01       | 320610 P01 |